



FM532

Porta opaca a.1260 l.700

Características técnicas

Dimensões

Altura	1260 mm
Largura	700 mm
Profundidade	58 mm

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
Número de portas de armário	1
Tipo de porta do armário	Porta fechada
Número de bloqueios	1

Materiais

Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Material	Aço
Tratamento	Revestido a pó

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
Recebe fechadura	3 lados 7 mm

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHS	Sim