



FM530

**Vrata, Quadro5, puna, 510x700 mm**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 510 mm |
| Širina | 685 mm |
| Dubina | 58 mm  |

**Poklopac, vrata**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Vrata/poklopac je proziran | Ne                   |
| Broj vrata ormara          | 1                    |
| Vrsta vrata ormara         | Zaključavajuća vrata |
| Broj brava                 | 1                    |

**Materijali**

|           |              |
|-----------|--------------|
| RAL kod   | 9010         |
| Boja      | Čista bijela |
| Materijal | Željezo      |
| Obrada    | Lakirano     |

**Sigurnost**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP55          |
| Vrsta zaključavanja           | 3-strano 7 mm |

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |