



VE218PN

**VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Όνομαστική τάση	400 - 400 V
Όνομαστική τάση λειτουργίας σε DC	1000 - 1000 V

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών	2
Αριθμός σειρών	2
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	1
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Όχι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	36
-------------------	----

**Λειτουργίες**

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

**Διαστάσεις**

Ύψος	452 mm
Πλάτος	418 mm
Βάθος	151 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	0

**Διαστάσεις**

Αριθμός μονάδων πλάτους	18
-------------------------	----

**Κάλυμμα, πόρτα**

Με διάφανη πόρτα	Ναι
------------------	-----

**Σύνδεση**

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	15
--------------------------------------	----

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

**Υλικά**

Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Κωδικός RAL	7035
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Όχι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

**Υλικά**

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Ναι
-------------------------------------	-----

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65

---

**Ασφάλεια**

Τύπος κλειδώματος

Κλειδωμα με κουμπωτή κλειδαριά  
χωρίς κλειδαριά

Glow wire test

850 °C

---

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS

Ναι