



167504

Wkładka jarzeniowa zacisk neutralny IP44 230V/0,4mA mechanizm pomarańczowy

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 0 A

Wymiary

Wysokość 12,30 mm

Szerokość 23,60 mm

Głębokość 19,30 mm

Materiały

Kolor Pomarańczowy

Oświetlenie

Typ źródła światła Lampy jarzeniowe

Dodatkowe informacje

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak