



167504

#### Doutnavkový komplet s N svorkou, oranžová

##### Technické vlastnosti

###### Napětí

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

###### Elektrický proud

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Jmenovitý proud | 0 A |
|-----------------|-----|

###### Rozměry

|       |          |
|-------|----------|
| Výška | 12,30 mm |
|-------|----------|

|       |          |
|-------|----------|
| Šířka | 23,60 mm |
|-------|----------|

|         |          |
|---------|----------|
| Hloubka | 19,30 mm |
|---------|----------|

###### Materiál

|       |          |
|-------|----------|
| Barva | Oranžová |
|-------|----------|

###### Osvětlení

|              |         |
|--------------|---------|
| Typ svítidla | Zářivka |
|--------------|---------|

###### Texty

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Osvětlení | Pro osvětlení a kontrolní obvod |
|-----------|---------------------------------|

###### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|