



FR23H1

Armario Univers metálico, IP55, clase II alt.1850+100 a.800 p.400 mm

Características técnicas

Dimensiones

Altura	1950 mm
Anchura	800 mm
Profundidad	400 mm
Grosor de la pared lateral	1,50 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Resistencia al impacto IK	IK10

Equipo

Número de sección en anchura	3
Número de aberturas de la placa de brida	6

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en suelo
Adecuado para uso en exteriores	No

Materiales

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero

Equipo

Número de filas	12
-----------------	----

Materiales

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Tapa, puerta

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	1
La puerta/cubierta es transparente	No

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	800 A
----------------------------	-------

Tensión

Tensión nominal	690 - 690 V
-----------------	-------------

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Si
---------------	----