




52018982

Noodoproepsyst. uitschakelknop +raam, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Wit
RAL-code	1013
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Afmetingen

Hoogte	80,50 mm
Breedte	80,50 mm
Diepte	31,80 mm
Inbouwdiepte	16,30 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

S.x/B.x	
---------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja