



6768813525



Presa con spinotto di terra e coperchio a parete Serie W.1 gri/gri chiar op

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7011
Finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	76 mm
Larghezza	76 mm
Profondità	63 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm
Altezza della banda P-touch del portaetichetta	12 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Pin contatto di protezione
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Sì
Con spinotto di protezione rotondo	Sì
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con portaetichetta	Sì
--------------------	----

Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica, bloccabile in posizione finale
-------------------	--

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Testo

Custodia	Scatola completa
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a molla

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si