



FL305B

Porta cieca in poliestere H1050 L1000 orion plus poliestere

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	1050 mm
Larghezza	1000 mm
Profondità	35 mm

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
Numero di porte del quadro elettrico	2
Numero di serrature	1

Materiali

Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Materiale	Plastica

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Tipo di bloccaggio	3 lati 8 mm

Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	1
--------------------------------	---

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	Sì
--------------------------	----

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----