



ETS221B



### Contacteur Jour-Nuit 20A 2F

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

Type de contacts	2NO
------------------	-----

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
Courant assigné d'emploi en AC1	20 A

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'isolement	250 V
Tension assignée d'emploi Ue	250 - 250 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

##### Usage

Catégorie d'emploi	AC-7a
--------------------	-------

##### Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

##### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100000
Endurance électrique en nombre de cycles	30000

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3 W
Consommation à l'appel	10,70 VA

##### Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	64 mm

##### Raccordement

Nombre de contacts	2
--------------------	---

##### Equipement

Nombre de contacts NO	2
Nombre de contacts NC	0
Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----