



16616049

Kolébka s 2 výměnnými čočkami, bezbariérový podle DIN 18025, Q.x, bílá, sametová

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Klapka s vedením ústní tyče

Materiál

Barva Polární bílá
 Kód RAL 9010
 Povrchová úprava Sametový
 Materiál Duroplast
 Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 58,50 mm
 Šířka 58,50 mm
 Hloubka 22,50 mm

Konektivita

Druh montáže Upevnění svorkou

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ano

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP44
 Mechanická odolnost IK IK02

Texty

Potisk Bez potisku
 Způsob montáže Upevnění sponami
 Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod
 Tlačítko Také pro aplikace KNX: tlačítko 1násobné a skupinové tlačítko 1násobné
 Kolébkový spínač/tlačítko Pro kolébková tlačítka
Pro kolébkové spínače, přepínače, křížové přepínače

Vhodné pro

Q.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano
 V souladu s nařízením REACH Ano
 V souladu se směrnicí RoHS Ano