



16616049

Kolébka s 2 výměnnými čočkami, bezbariérový podle DIN 18025, Q.x, bílá, sametová

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Klapka s vedením ústní tyče

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Duroplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	58,50 mm
Šířka	58,50 mm
Hloubka	22,50 mm

Konektivita

Druh montáže Upevnění svorkou

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ano

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP44
Mechanická odolnost IK	IK02

Texty

Potisk	Bez potisku
Způsob montáže	Upevnění sponami
Osvětlení	Pro osvětlení a kontrolní obvod
Tlačítko	Také pro aplikace KNX: tlačítko 1násobné a skupinové tlačítko 1násobné
Kolébkový spínač/tlačítko	Pro kolébková tlačítka Pro kolébkové spínače, přepínače, křížové přepínače

Vhodné pro

Berker Q.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano