



75164593



IP20

**Tecl. conf. B.IQ 4 fases acero**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

**Funciones**

Con termostato de ambiente No

**Dimensiones**

Altura 118,10 mm

Anchura 88,50 mm

Profundidad 16,65 mm

**Equipo**

Número de puntos de activación 8

**Controles e indicadores**

Con indicador LED Sí

**Materiales**

Colour Acero inoxidable

Código RAL 9022

Material Metal

Acabado de la superficie Acero inoxidable

Mate

**Pantalla**

Con visualizador No

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado No

**Texto**

Función Para las funciones de commutación, pulsador, regulación de luz y persiana

Protección Con protección para evitar el desmontaje

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC Sí

Conforme con RoHS Sí