Fiche technique du produit
VE218F



VE218F

Coffret Vector IP55 2 rangées 36 modules h 452mm l 418mm

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	400 - 400 V
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Equipement	
Nombre de rails	2
Nombre de rangées	2
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Capacité	
Nombre de modules	36
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui
Dimensions	
Hauteur	452 mm
Largeur	418 mm
Profondeur	151 mm
Couvercle, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Dimensions	
Largeur en unités de division	36
Couvercle, porte	
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Raccordement	
Nombre d'entrée de câbles	15
Matière	
Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Equipement	
Plaque de montage incluse	Non
Matière	
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Classe de protection (IP)	IP65
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C