



VE218DN

Щит розподільчий на 36(40) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
Номинальна робоча напруга постійного струму	1000 - 1000 V

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	2
Кількість рядів щита	2
Кількість секцій по ширині	1

Ємність

Кількість модулів	36
-------------------	----

Розміри

Висота	452 mm
Ширина	418 mm
Глибина	151 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

Розміри

Кількість модулів за шириною	18
------------------------------	----

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	15
---------------------------	----

Матеріали

Код RAL	7035
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP65
Випробування розжареним дротом	750 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----