



VA48B

Ormar, Volta, NŽ, 4x12M, IP30, bez vrata

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
---	----

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Oprema

Broj šina	4
-----------	---

Broj redova	4
-------------	---

Broj sekcija u širinu	1
-----------------------	---

Sa bravom	Ne
-----------	----

Ima N klemni blok	Da
-------------------	----

Kapacitet

Broj modula	48
-------------	----

Broj klemna za polumodule po šini	96
-----------------------------------	----

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	640 mm
--------	--------

Širina	305 mm
--------	--------

Dubina	96,50 mm
--------	----------

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	0
-------------------	---

Broj brava	0
------------	---

Dimenzije

Broj jedinica širine	12
----------------------	----

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
----------------------------	----

Materijali

Materijal	Plastika
-----------	----------

RAL kod	9010
---------	------

Boja	Čista bijela
------	--------------

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
-------------------------------	----

Ima montažnu ploču	Ne
--------------------	----

Materijali

UV otporno	Da
------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
----------------	----------------------

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
-------------------------------	------

Vrsta zaključavanja	Bez brave
---------------------	-----------

Ispitivanje užarenom žicom	750 °C
----------------------------	--------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da