



VA48B

**Ormar, Volta, NŽ, 4x12M, IP30, bez vrata**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nazivni napon | 400 - 400 V |
|---------------|-------------|

**Instalacija, montaža**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne |
|-----------------------------------------|----|

|               |              |
|---------------|--------------|
| Montiranje na | Nadgradna/NŽ |
|---------------|--------------|

**Električna struja**

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 63 A |
|----------------|------|

**Snaga**

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Maksimalni gubitak snage po ormaru pri $\Delta T=20K$ . | 20,50 W |
|---------------------------------------------------------|---------|

**Oprema**

|           |   |
|-----------|---|
| Broj šina | 4 |
|-----------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| Broj redova | 4 |
|-------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Broj sekcija u širinu | 1 |
|-----------------------|---|

|           |    |
|-----------|----|
| Sa bravom | Ne |
|-----------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Ima N klemni blok | Da |
|-------------------|----|

**Kapacitet**

|             |    |
|-------------|----|
| Broj modula | 48 |
|-------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Broj klemna za polumodule po šini | 96 |
|-----------------------------------|----|

**Funkcije**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Sa uvodima za provodnike | Da |
|--------------------------|----|

**Dimenzije**

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 640 mm |
|--------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Širina | 305 mm |
|--------|--------|

|        |          |
|--------|----------|
| Dubina | 96,50 mm |
|--------|----------|

**Poklopac, vrata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Broj vrata ormara | 0 |
|-------------------|---|

|            |   |
|------------|---|
| Broj brava | 0 |
|------------|---|

**Dimenzije**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Broj jedinica širine | 12 |
|----------------------|----|

**Poklopac, vrata**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Vrata/poklopac je proziran | Ne |
|----------------------------|----|

**Materijali**

|           |          |
|-----------|----------|
| Materijal | Plastika |
|-----------|----------|

|         |      |
|---------|------|
| RAL kod | 9010 |
|---------|------|

|      |              |
|------|--------------|
| Boja | Čista bijela |
|------|--------------|

**Oprema**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Ima klemni blok za uzemljenje | Da |
|-------------------------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ima montažnu ploču | Ne |
|--------------------|----|

**Materijali**

|            |    |
|------------|----|
| UV otporno | Da |
|------------|----|

**Sigurnost**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Zaštitna klasa | Izolacijska klasa II |
|----------------|----------------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK | IK07 |
|------------------------|------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP30 |
|-------------------------------|------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Vrsta zaključavanja | Bez brave |
|---------------------|-----------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Ispitivanje užarenom žicom | 750 °C |
|----------------------------|--------|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |