



VA48B

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Utanpåliggande montering

#### Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

#### Ström

Maximum effektförlust per kapsling vid $\Delta T=20K$	20,50 W
---	---------

#### Utrustning

Antal skenor	4
Antal rader	4
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

#### Kapacitet

Antal moduler	48
Antal halva moduls anslutningar per skena	96

#### Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

#### Dimensioner

Höjd	640 mm
Bredd	305 mm
Djup	96,50 mm

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	0
Antal lås	0

#### Dimensioner

Antal breddenheter	12
--------------------	----

#### Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

#### Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit

#### Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

#### Material

Resistent mot ultraviolettt ljus	Ja
----------------------------------	----

#### Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	750 °C

---

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja