



30753525



## Int. doppio x venez. unipol. + simb. frecce Serie W.1 grigio ocean bound

### Caratteristiche tecniche

#### Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7011

#### Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Interruttore a 1 poli
--	-----------------------

#### Materiali

finitura superficiale	Opaco
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	31,3 %
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

#### Corrente

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

#### Testo

Tipo di commutazione	Con blocco meccanico ed elettrico contro il comando contemporaneo da ambo i lati
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

#### Adatto per

W.1
-----