




RED011X



Alimentation de bus 2 fils avec 2 relais rail DIN

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

6

Dimensions

Hauteur

90 mm

Largeur

106 mm

Profondeur

67 mm

Matière

Couleur

Gris clair

Raccordement

Nombre d'interphones pouvant être raccordés

32

Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - 45 °C

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V

2300 W

Lampes fluorescentes en circuit double

1000 W

Tension

Tension d'entrée

230 - 230 V

Tension de sortie

22 - 26 V

Tension de service

230 - 230 V

Tension de fonctionnement CA 60 Hz

230 - 230 V

Courant électrique

Courant de sortie

1250 mA

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Textes

Raccordement

Avec raccordement de la liaison équipotentielle
Sortie d'alimentation auxiliaire pour composants du bus
Contacts de commutation d'ouvre-porte et d'éclairage
libres de potentiels

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui