




RED011X



### Alimentation de bus 2 fils avec 2 relais rail DIN

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules 6

##### Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 106 mm

Profondeur 67 mm

##### Matière

Couleur Gris clair

##### Raccordement

Nombre d'interphones pouvant être raccordés 32

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

##### Installation, montage

Montage Rail DIN

##### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 2300 W

Lampes fluorescentes en circuit double 1000 W

##### Tension

Tension d'entrée 230 - 230 V

Tension de sortie 22 - 26 V

Tension de service 230 - 230 V

Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230 - 230 V

##### Courant électrique

Courant de sortie 1250 mA

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

##### Textes

Raccordement Avec raccordement de la liaison équipotentielle  
Sortie d'alimentation auxiliaire pour composants du bus  
Contacts de commutation d'ouvre-porte et d'éclairage  
libres de potentiels

##### Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui