




RED011X



Busvoeding met relais voor 2-draads deurcommunicatie, DIN-rail

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	106 mm
Diepte	67 mm

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Aansluiting

Aantal aansluitbare deelnemers	32
--------------------------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	2300 W
-----------------------------	--------

Spanning

Ingangsspanning	230 - 230 V
-----------------	-------------

Vermogen

TL-lampen in duoschakeling	1000 W
----------------------------	--------

Spanning

Uitgangsspanning	22 - 26 V
Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	1250 mA
----------------	---------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Aftakpunt	Met aansluiting voor potentiaalvrije uitgang Invoeruitgang voor buscomponenten Potentiaalvrije deuropener en lichtschakelcontact
-----------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja