




RED011X



**Busvoeding met relais voor 2-draads deurcommunicatie, DIN-rail**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal modules 6

**Afmetingen**

Hoogte 90 mm  
Breedte 106 mm  
Diepte 67 mm

**Materiaal**

Kleur Lichtgrijs

**Aansluiting**

Aantal aansluitbare deelnemers 32

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Installatie, montage**

Gemonteerd op DIN-rail

**Vermogen**

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 2300 W

**Spanning**

Ingangsspanning 230 - 230 V

**Vermogen**

TL-lampen in duoschakeling 1000 W

**Spanning**

Uitgangsspanning 22 - 26 V  
Bedrijfsspanning 230 - 230 V  
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz 230 - 230 V

**Stroom / temperatuur**

Uitgangsstroom 1250 mA

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Teksten**

Aftakpunt Met aansluiting voor potentiaalvrije uitgang  
Invoeruitgang voor buscomponenten  
Potentiaalvrije deuropener en lichtschaakelcontact

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja  
RoHS conform Ja