




10143609

Okvir 4-struki, B.7, nehrđajući čelik/polarna bijela mat, četkatni metal

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	4

Materijali

Boja	Nehrđajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Nehrđajući čelik
Obrada	Brušeno

Dimenzije

Visina	303 mm
Širina	95 mm
Dubina	9,60 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
-------------------	---------------------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da