



US61A5

Frontstycke, universN, 900x250mm, 6 x 12 moduler, Radavstånd 125mm

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-------|--------|
| Höjd | 900 mm |
| Bredd | 250 mm |
| Djup | 56 mm |

Utrustning

| | |
|-------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd | 1 |
| Antal rader | 6 |

Material

| | |
|-------------|-----------------|
| Färg | Vit |
| Transparent | Nej |
| Material | Polystyren (PS) |

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP00 |
|---------------------|------|

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |