




REQ012X



Platine de rue audio 12/2 boutons d'appel acier inoxydable one

Caractéristiques techniques

Matière

Finition	Mat
Matière	Acier inoxydable

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	12
----------------------------	----

Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Dimensions

Dimensions	422 x 133.50 mm
Hauteur	422 mm
Largeur	133.50 mm
Profondeur	25 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

Fonctions

Type d'interphone	Audio
-------------------	-------

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm²
-----------------------	-----------

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Textes

Mode de montage	Pour montage vertical Poussoirs d'appel incassables affleurants Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement	Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis
Éclairage	Rétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d'appel
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----