



16268982

Touche, S.1, blanc brillant

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Matières

Couleur Blanc

Code RAL 1013

Finition de la surface Brillant

Matière Duroplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 54,90 mm

Largeur 55,70 mm

Profondeur 22 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Impression Sans inscription

Mode d'installation Fixation de borne

Marquage Avec porte-étiquette

Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé

Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour bouton-poussoir
Pour inverseur

Adapté à

Berker S.x/B.x