



16268982

**Touche, S.1, blanc brillant**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

**Matières**

Couleur	Blanc
Code RAL	1013
Finition de la surface	Brillant
Matière	Duroplastique
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	54,90 mm
Largeur	55,70 mm
Profondeur	22 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non
---------------------------------------	-----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Oui
------------------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Textes**

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne
Marquage	Avec porte-étiquette
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
Interruuteurs / Poussoirs à bascule	Pour bouton-poussoir Pour inverseur

**Adapté à**

Berker S.x/B.x