



FR21H1

Univ. IP55 a.1850+100 l.300 p.400

**Características técnicas****Dimensões**

Altura	1950 mm
Largura	300 mm
Profundidade	400 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK10

**Equipamento**

Número de secções	1
Número de aberturas da placa de flange	2

**Instalação / montagem**

Montagem	Montagem no chão
Adequado para utilização no exterior	Não

**Materiais**

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

**Equipamento**

Número de filas	12
-----------------	----

**Materiais**

Acabamento	Mate
------------	------

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	800 A
------------------	-------

**Tensão**

Tensão nominal	690 - 690 V
----------------	-------------

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----