



FV22A

Coffret saillie, VegaD IP55, 500x550x275mm, avec 2 rangées à compléter

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

#### Equipement

Nombre de rails	0
Nombre de rangées	2
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

#### Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	275 mm

#### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

#### Dimensions

Largeur en modules	24
--------------------	----

#### Couvercle, porte

Type de poignée	Poignée escamotable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

#### Matière

Matériau	Métal Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

#### Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

#### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK10
Classe de protection (IP)	IP55
Type de verrouillage	Par outil spécial

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----