



HCF980H

Interrupteur à déclenchement libre h1600 3P 1250A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1250 A
-------------------------	--------

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	3x 240 mm ²
Section de raccordement en câble souple	3x 240 mm ²

Tension

Tension nominale d'isolement Ui	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	8000 V

Déclenchements

Temps de réponse à l'ouverture	10 ms
--------------------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Équipement

Commande motorisée optionnelle	Oui
--------------------------------	-----

Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	62,50 W
Puissance dissipée totale sous IN	187,50 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	822000 W

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------