



HCF980H

## Interruptor h1600 3P 1250A

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

|                  |        |
|------------------|--------|
| Corrente nominal | 1250 A |
|------------------|--------|

#### Arquitetura

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Número de polos          | 3     |
| Tipo de órgão de comando | Botão |

#### Ligações

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Secção transversal de condutor rígido   | 3x 240 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de condutor flexível | 3x 240 mm <sup>2</sup> |

#### Tensão

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Tensão nominal de isolamento Ui               | 800 V  |
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 8000 V |

#### Disparo

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Tempo de resposta ao abrir | 10 ms |
|----------------------------|-------|

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Equipamento

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Acionamento do motor opcional | Sim |
|-------------------------------|-----|

#### Funções

|      |             |
|------|-------------|
| Relé | Interruptor |
|------|-------------|

#### Potência

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Potência dissipada por polo                          | 62,50 W  |
| Potência total dissipada em IN                       | 187,50 W |
| Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 | 822000 W |

#### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -25 - 70 °C |
|------------------------------|-------------|

#### Tampa, porta

|            |     |
|------------|-----|
| Bloqueável | Sim |
|------------|-----|

#### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP4X |
|-----------------------|------|