




14411909



Centrumbricka 2xActassi, vinklat 30°, Vit, S.1

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Moduluttag
Antal anslutningar	2

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt Sammet
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	24 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Märkning	Märkningsfältet kan fästas i matchande mellanring
Uttagsmoduler	Med 30° snedställt uttag

Lämplig för

Q.x / S.x/B.x	
---------------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja