




147209

**B.Kwadrat Płytkę czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, biały**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Typ złącza/wtyku | Gniazdo modułowe |
| Liczba połączeń  | 2                |

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

**Materiały**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kolor                   | Biały             |
| Kod RAL                 | 9010              |
| Wykończenie powierzchni | Połysk            |
| Materiał                | Metal             |
|                         | Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                 | Stan surowy       |

**Wymiary**

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 71 mm |
| Szerokość | 71 mm |
| Głębokość | 30 mm |

**Łączność**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |

**Dodatkowe informacje**

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie | Zatraskowe pole opisowe do montażu w odpowiednim pierścieniu adaptacyjnym |
| Wyjścia    | Z kątem nachylenia wyjścia 30°                                            |

**Odpowiednie do**

|                        |
|------------------------|
| Berker B.x / K.x / Q.x |
|------------------------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |