



FL305B

Porta opaca orion plus a.850 I.600

Características técnicas

Dimensões

Altura	750 mm
Largura	500 mm
Profundidade	35 mm

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
Número de portas de armário	1
Tipo de porta do armário	Porta fechada
Número de bloqueios	1

Materiais

Código RAL	7035
Cor	Cinzentos-claro
Material	Plástico

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP65
Recebe fechadura	3 lados 8 mm

Equipamento

Número de secções	1
-------------------	---

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Sim
--------------------------------------	-----

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----