




936712524



Pulsador Integro acero

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
Número de polos	1

Materiales

Colour	Acero inoxidable
Acabado de la superficie	Mate
Material	Acero inoxidable Termoplástico
Tratamiento	Lacado
Transparente	No

Dimensiones

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad	25 mm
Profundidad del montaje	10 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	13 mm

Controles e indicadores

Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP44
-------------------------------------	------

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de conexión	Con bornes roscados

Características técnicas

integro	
---------	--

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----