



936712524

#### Pulsador Integro acero

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

##### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

##### Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
Número de polos	1

#### Materiales

Colour	Acerinoxidable
Acabado de la superficie	Mate
Material	Acerinoxidable Termoplástico
Tratamiento	Lacado
Transparente	No

#### Dimensiones

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad	25 mm
Profundidad de montaje	10 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	13 mm

#### Controles e indicadores

Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP44
-------------------------	------

#### Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de conexión	Con bornes roscados

#### Características técnicas

Berker integro	
----------------	--

#### Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----