



RED013X



Voedingsmodule 28 V=

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	93 mm
Breedte	52 mm
Diepte	68 mm

Aansluiting

Aantal aansluitbare deelnemers	32
--------------------------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 40 °C
---------------------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Spanning

Ingangsspanning	230 - 230 V
Uitgangsspanning	28 - 28 V
Bedrijfsspanning	230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	1250 mA
----------------	---------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Aftakpunt	Ingangsspanning Uitgangsspanning
-----------	-------------------------------------