



BA780100BL

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Höjd                    | 80 mm   |
| Bredd                   | 100 mm  |
| Längd                   | 2000 mm |
| Slitsbredd/Öppningsmått | 6 mm    |
| Slitsbredd              | 6,50 mm |

##### Utrustning

|                      |    |
|----------------------|----|
| Skyddad vid leverans | Ja |
|----------------------|----|

##### Material

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Material | Polyvinylklorid (PVC) |
|----------|-----------------------|

##### Funktioner

|                   |    |
|-------------------|----|
| Är självsläckande | Ja |
|-------------------|----|

##### Standarder

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Flamskyddsklass enl. UL94 | V0 |
|---------------------------|----|

##### Säkerhet

|            |    |
|------------|----|
| Brandklass | M1 |
|------------|----|

##### Material

|      |     |
|------|-----|
| Färg | Blå |
|------|-----|

##### Arkitektur

|          |     |
|----------|-----|
| Flexibel | Nej |
|----------|-----|

##### Konfiguration

|          |         |
|----------|---------|
| Sidovägg | Slitsad |
|----------|---------|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |