



HCF981H

**Interrupteur à déclenchement libre h1600 4P 1250A**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1250 A
-------------------------	--------

**Architecture**

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Manette

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	3x 240 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	3x 240 mm <sup>2</sup>

**Tension**

Tension nominale d'isolement U <sub>i</sub>	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs U <sub>imp</sub>	8000 V

**Déclenchements**

Temps de réponse à l'ouverture	10 ms
--------------------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Equipement**

Commande motorisée optionnelle	Oui
--------------------------------	-----

**Fonctions**

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------

**Puissance**

Puissance dissipée par pôle à I <sub>n</sub>	62,50 W
Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub>	187,50 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	822000 W

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

**Plastron, porte**

Cadenassable	Oui
--------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------