



HCF981H

**Interruttore manovra sezionatore h3 h1600 4P 1250A**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	1250 A
-------------------	--------

**Architettura**

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manetta

**Connessione**

Sezione conduttore rigido	3x 240 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	3x 240 mm <sup>2</sup>

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V

**Unità di sgancio**

Tempo di risposta all'apertura	10 ms
--------------------------------	-------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Equipaggiamento**

Azionamento motore opzionale	Si
------------------------------	----

**Funzioni**

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------

**Potenza**

Potenza dissipata per polo In	62,50 W
Potenza dissipata totale	187,50 W
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1	822000 W

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

**Porta / coperchio**

Bloccabile	Si
------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------