



FL350B

Ormar Orion Plus, poliester, 1150x850x300 mm, dupli, puna vrata

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	1150 mm
Širina	850 mm
Dubina	300 mm
Debljina bočnog zida	1,50 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP65
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Vrsta zaključavanja	3-strano 7 mm Brava
Otpornost na udarce IK	IK10

Oprema

Broj sekcija u širinu	1
Broj otvora ploče	0

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža na zid/NŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Da

Materijali

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035
Obrada	Neobrađeno
Materijal	Plastika

Oprema

Broj redova	6
-------------	---

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	0
Vrata/poklopac je proziran	Da

Električna struja

Nazivna struja	630 A
----------------	-------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----