



FL352B

orion plus IP65 PO a.1450 l.850 p.300

Características técnicas

Dimensões

Altura	1450 mm
Largura	850 mm
Profundidade	300 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

Segurança

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Fechadura com canhão metálico Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK08

Equipamento

Número de secções	1
Número de aberturas da placa de flange	0

Instalação, montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Sim

Materiais

Cor	Cinzentos-claros
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento
Material	Poliéster reforçado com vidro

Equipamento

Número de filas	3
-----------------	---

Tampa, porta

Número de portas de armário	0
A porta/tampa é transparente	Não

Corrente elétrica

Corrente nominal	630 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----