



FL352B

Ormar Orion Plus, poliester, 1450x850x300 mm, dupli, puna vrata

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	1450 mm
Širina	850 mm
Dubina	300 mm
Debljina bočnog zida	2 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP65
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Vrsta zaključavanja	Brava Brava
Otpornost na udarce IK	IK08

Oprema

Broj sekcija u širinu	1
Broj otvora ploče	0

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža na zid/NŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Da

Materijali

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035
Obrada	Neobrađeno
Materijal	Poliester ojačan staklom

Oprema

Broj redova	3
-------------	---

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	0
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Električna struja

Nazivna struja	630 A
----------------	-------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----