



1095

Β. ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΜΕΣΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	1
Αριθμός στοιχείων	1

Υλικά

Χρώμα	Διάφανο
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Γυαλί
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	80 mm
Βάθος	5,80 mm

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια Κάθετα
---------------------------	---------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK02

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα Για συνδυαστική τοποθέτηση
---------------------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι