



41668982

Розетка без з/к Євро-американська, біла, 16A/250В S.1

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	125 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номинальний струм	15 A
-------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Білий
Код RAL	1013
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Кількість одиниць	1
Вбудована глибина	19 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
Тип монтажу	Монтаж гвинтами

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	NEMA
Поворотна центральна вставка	Hi
З відкидною кришкою	Hi
З сигнальною лампою	Hi
Із замком	Hi

Аксесуари

Має поле для маркування	Hi
-------------------------	----

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

З посиленням захистом від контакту	Hi
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Hi
З функціональним освітленням	Hi

Ідентифікація

З відбитком	Hi
-------------	----

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	З гвинтовими клеммами

Сумісний із

S.x/B.x

Sustainability

REACH-SVHC free

Так

Відповідність RoHS

Так