



M55069010

T-komad, bezhalogeni, LF/LFH/FB 60x110 mm, bijela

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 61 mm  |
| Širina | 110 mm |

##### Pribor

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Vrsta pribora | Oblikovano/kalupljeno |
|---------------|-----------------------|

##### Standardi

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 | Ne |
|-------------------------------------------------------|----|

##### Materijali

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Materijal | Akrilonitril butadien stiren (ABS)<br>Polikarbonat (PC) |
| Obrada    | Neobrađeno                                              |
| Boja      | Čista bijela                                            |
| RAL kod   | 9010                                                    |

##### Sigurnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK | IK07 |
|------------------------|------|

##### Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 90 °C |
|-------------------|------------|

##### Oprema

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
|---------------------|----|