



DNG5007507030B

DNG, bedradingskanaal + deksel 50x75 mm, grijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	50 mm
Breedte	75 mm
Lengte	2000 mm
Sleufbreedte	5 mm
Sleufbreedte	7,50 mm

Samenstelling

Afdekking in leveringsomvang	Ja
------------------------------	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
-----------	-------------------------

Functies

Is zelfdovend	Ja
---------------	----

Normen

Brandbaarheidsklasse volgens UL94	V0
-----------------------------------	----

Veiligheid

Brandbeveiligingsklasse	M1
-------------------------	----

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7030

Uitvoering

Flexibel	Nee
----------	-----

Configuratie

Zijwand	Sleuf
---------	-------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja