



FL362B

### orion plus IP65 PO a.1450 l.1100 p.300

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	1450 mm
Largura	1100 mm
Profundidade	300 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	3 lados 7 mm Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

##### Equipamento

Número de secções	2
Número de aberturas da placa de flange	0

##### Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Sim

##### Materiais

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento
Material	Plástico

##### Equipamento

Número de filas	8
-----------------	---

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	0
A porta/tampa é transparente	Sim

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
------------------	-------

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----