



FL368B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 65 h2050mm l1100mm p300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	2050 mm
Largeur	1100 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à barillet Par clé
Résistance aux chocs IK	IK08

Equipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

Equipement

Nombre rangées	12
----------------	----

Cache, porte

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----